



スリット仕様
 最小化変量: 4 μm/ピルス (FULL STEP)
 ストローク: 30mm
 (リミットスイッチの設定は、本図に記載されている
 移動量で行うこと。)

検査項目	検査方法	検査結果	検査員	検査日	検査場所	検査設備	検査器具	検査条件	検査結果	検査備考
寸法	目視・測定	OK	検査員	検査日	検査場所	検査設備	検査器具	検査条件	検査結果	検査備考
表面粗さ	表面粗さ計	OK	検査員	検査日	検査場所	検査設備	検査器具	検査条件	検査結果	検査備考
機能	動作確認	OK	検査員	検査日	検査場所	検査設備	検査器具	検査条件	検査結果	検査備考

品名: エネルギースリット組立

材質: 鋼

素材寸法: 鋼

処理: 焼入れ

備考: 1AB-01099

TOYAMA

1:3